

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



33M bočna ploča Prisma G IP30

01033

! Više se ne proizvodi od: 15. lip 2023.

! Više se ne proizvodi

Osnovno

Ponuda	Prisma
Serija Proizvoda	Prisma G
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Bočna stranica
Pribor / Vrsta	Pribor za ormare Rezervni dio
Opseg Kompatibilnosti	Prisma Prisma G Ormar
Installation Description	Podno stojeći ormar
Mjesto Za Montažu	Bočno
Broj Vertikalnih Modua [50 Mm]	33

Dodatno

Zaštitna Obrada	Tretman elektroforezom i vruće polimeriziranim poliesterskim epoksidnim prahom
Završna Obrada	Sjajni Teksturirani epoksi poliester
Boja	Bijela (RAL 9003)
Opcija Posebne Boje	Da
Širina	200 mm
Visina	1675 mm
Dubina	180 mm
Neto Masa Proizvoda	3,4 kg
Količina Po Setu	Set od 1

Okolina

Ip Stupanj Zaštite	IP30
Ik Stupanj Zaštite	IK07 IK08

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	5,0 cm
Paket 1 Širina	20,5 cm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Paket 1 Dužina	187,5 cm
Paket 1 Težina	3,8 kg
Mjerna Jedinica Paketa 2	P2M
Broj Jedinica U Paketu 2	30
Paket 2 Visina	45,0 cm
Paket 2 Širina	120,0 cm
Paket 2 Dužina	202,0 cm
Paket 2 Težina	136,0 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓ Reach, Bez Svhc

✓ Bez Otrovnih Teških Metala

✓ Bez Žive

✓ Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

✓ Plastični Dijelovi Bez Halogenih Elemenata

Certifikati i standardi

Direktiva Eu Rohs Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
[Izjava EU RoHS](#)

Propis Rohs Za Kinu [Izjava RoHS za Kinu](#)
Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)

Izjava O Očuvanju Okoliša [Ekološki profil proizvoda](#)

Profil Cirkularnosti [Informacije o kraju vijeka trajanja](#)