

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Utičnica PratiKa – siva – 2P + E – 10/16 A – 250 V – Njemački – IP65 – površina

81141

Osnovno

Opseg	PratiKa
Vrsta proizvoda ili dijela	Utičnica
Skraćeno ime uređaja	utičnice PratiKa
Kategorija priključka, utičnice	Niski napon
Opis polova	2P + E
Vrsta mreže	AC
Standardni izlaz	Domaće Njemački

Dodatno

[In] nazivna struja	16 A 10 A
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[Ue] nazivni radni napon	250 V
Materijal utičnice	Kučište samogaseći inženjerski polimer
Materijal kontakata	Pinovi nehrđajući čelik Opruge nehrđajući čelik
Tip pokrova	Poklopac
Montaža uređaja	Površina
Način montiranja	Montirano na ploču
Broj utičnice	1
Priključci	Pričvrtni vijci
Masa proizvoda	0,112 kg
Dimenzije osnove	65 x 85 mm
Visina	85 mm
Širina	65 mm
Dubina	45,2 mm
Boja	Sivo (RAL 7035)

Okolina

Norme	IEC 60884
-------	-----------

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

IP stupanj zaštite	IP65 u skladnosti sa IEC 60529
IK stupanj zaštite	IK09u skladu sEN 62262
Otpornost na plamen	850 °C IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost	50 % 40 °C 70 % 30 °C 90 % 20 °C
Okolna temperatura zraka potrebna za rad	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	110,0 g
Paket 1 Visina	4,6 cm
Paket 1 Širina	6,5 cm
Paket 1 Duljina	8,6 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	18
Paket 2 Težina	2,137 kg
Paket 2 Visina	11,9 cm
Paket 2 Širina	26,2 cm
Paket 2 Duljina	26,8 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3	P12
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3	432
Paket 3 Težina	67,832 kg
Paket 3 Visina	50 cm
Paket 3 Širina	80 cm
Paket 3 Duljina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, bez SVHC	Da
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------