

# Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



## Asfora - 1P izmjenična sklopka - 10AX vijčani priključak - krem

EPH0400323

### Osnovno

Raspon	Asfora
Vrsta proizvoda ili dijela	Sklopka
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Tip tereta	Teret za štedne žarulje 100 W
Nijansa boje	Krem
Tip pakiranja	Horizontalno pakiranje

### Dodatno

Montaža uređaja	U istoj ravnini
Funkcija sklopnika	Jednopolni dvosmjerni
Broj sklopki	1,0
Raspon snage	2300 W
Nazivna struja	10 AX 250 V AC
Priključci	Podizne stezaljke
Broj kabela	2kabel(i)2,5 mm <sup>2</sup>
Krutost kabela	Fleksibilni Krut Upleteni kruti vodiči
Dužina skidanja izolacije žice	13,0 mm
Materijal	ABS
Površinski finiš	Sjajni
Materijal vodiča	Bakar
Način učvršćivanja	Vijci ili kukice 51...70 mm
Visina	83 mm
Širina	83 mm
Dubina	43,0 mm
Dubina stršenja	15 mm
Masa proizvoda	0,0762 kg

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

## Okolina

Norme	IEC 60669-1
Certifikati proizvoda	VDE
Oznake kvalitete	CE
IP stupanj zaštite	IP20
Okolišna temperatura zraka pri radu	-5...40 °C

## Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
---------------------------------	-----

Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
-----------------------------------	---

Paket 1 Težina	78,4 g
----------------	--------

Paket 1 Visina	4 cm
----------------	------

Paket 1 Širina	8 cm
----------------	------

Paket 1 Duljina	8 cm
-----------------	------

Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	BB1
---------------------------------	-----

Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	10
-----------------------------------	----

Paket 2 Težina	855,5 g
----------------	---------

Paket 2 Visina	9,5 cm
----------------	--------

Paket 2 Širina	18,5 cm
----------------	---------

Paket 2 Duljina	27,5 cm
-----------------	---------

Vrsta pakirne jedinice Paketa 3	S04
---------------------------------	-----

Broj pakirnih jedinica u Paketu 3	120
-----------------------------------	-----

Paket 3 Težina	10,887 kg
----------------	-----------

Paket 3 Visina	30 cm
----------------	-------

Paket 3 Širina	40 cm
----------------	-------

Paket 3 Duljina	60 cm
-----------------	-------

## Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
-----------------------	------------------------

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
--------------	------------------------------

Direktiva EU RoHS	Sukladno <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
-------------------	--

Bez žive	Da
----------	----

Informacije o RoHS izuzeću	<a href="#">Da</a>
----------------------------	--------------------

Propis RoHS za Kinu	<a href="#">Izjava RoHS za Kinu</a> Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
---------------------	--

Izjava o očuvanju okoliša	<a href="#">Ekološki profil proizvoda</a>
---------------------------	---

WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
------	--

## Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------