

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Unica Allegro – okvir poklopca – 3 modula – bijeli

MGU4.103.18

Osnovno

Opseg	Unica
Namjena uređaja	Za ugrađivanje
Vrsta proizvoda ili dijela	Okvir pokrova
Dekorativni program	Unica Allegro
Broj modula	3 modula za brojanje po TM238 bazi
Način učvršćenja	Utisni
Nijansa boje okvira pokrova	Cijela

Dodatno

Materijal izrade	ASA + PC: Okvir pokrova
Norme	EN 60669-1
Visina	80 mm
Širina	116 mm
Dubina	14 mm
Masa proizvoda	0,019 kg
Segmet tržišta	Stambeni Mala reklama

Okolina

IK stupanj zaštite	IK01
IP stupanj zaštite	IP20
Karakteristike okoliša	Ulje Aceton Tekući sapun Tekućina za čišćenje stakla UV otporan Benzin Alkohol Izbjeljivač

Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	24,0 g

Paket 1 Visina	2,2 cm
Paket 1 Širina	11,9 cm
Paket 1 Duljina	8,6 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	20
Paket 2 Težina	502,0 g
Paket 2 Visina	12,8 cm
Paket 2 Širina	18,2 cm
Paket 2 Duljina	26 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3	P06
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3	640
Paket 3 Težina	28,092 kg
Paket 3 Visina	77 cm
Paket 3 Širina	80 cm
Paket 3 Duljina	60 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------