

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Unica Top/Class - utičnica za aparat za brijanje - 3 m - aluminij

MGU5.064.30

! Više se ne proizvodi od: 30. ožu 2023.

! Kraj radnog vijeka: 15. lip 2023.

! Više se ne proizvodi

Cijena* bez PDV-a: 45,78 EUR

Osnovno

Ponuda	Unica
Namjena Uređaja	Napajanje
Dekoratívni Program	Unica Top - Unica Class
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Utičnica za brijač
Kompatibilnost Proizvoda	Neprekinuti izvor energije (UPS)
Prezentacija Uređaja	Mehanizam sa okvirom za učvršćivanje
Nazivna Snaga U Va	20 VA
Ulazni Napon	240 V 50 Hz
Izlazni Napon	115...240 V AC 50/60 Hz
Broj Modula	3 modula za brojanje po TM238 bazi
Način Učvršćenja	Utisni
Nijansa Boje Ploče Pokrova	Aluminij

Dodatno

Priključci	Vijačne stezaljke
Poprečni Presjek Kabela	4 mm² Fleksibilnikabel 4 mm² Krutkabel
Prekidna Moć Minimalnog Tereta	100 operacija 1,25 In i 1,1 Un, cos phi = 0,6
Električna Izdržljivost	10000 ciklus/a, cos phi = 0,8
Otpor Izolacije	> 5 MOhm 500 V
Jačina Dielektrika	2000 V
Materijal	Plastika
Količina Po Setu	Set od 1
Standardi	VDE 0620-1 IEC 60884-1 NOM-003-SCFI-2000 UNE 20315-1-2 BS 1363-1 BS 546:1950 NFC 61-314 SI 32
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	15...30 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	0...35 °C

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Dubina Ugradnje	40 mm
Dubina	52 mm
Širina	111,85 mm
Visina	69,9 mm

Okolina

Ik Stupanj Zaštite	IK01
Ip Stupanj Zaštite	IP20
Ekološka Karakteristika	Tekućina za čišćenje stakla Tekući sapun Ulje UV otporan Aceton Alkohol Izbjeljivač Benzin

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	7,0 cm
Paket 1 Širina	8,0 cm
Paket 1 Dužina	12,7 cm
Paket 1 Težina	525,0 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	S02
Broj Jedinica U Paketu 2	18
Paket 2 Visina	15,0 cm
Paket 2 Širina	30,0 cm
Paket 2 Dužina	40,0 cm
Paket 2 Težina	10,045 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓ Reach, Bez Svhc	
✓ Bez Otrovnih Teških Metala	
✓ Bez Žive	
✓ Informacije O Rohs Izuzeću	Da

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja