

# Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



## Mini Pragma nadžbukni ormarić – 1 x 4 modula – obična vrata

MIP12104

### Osnovno

Opseg	Resi9
Naziv proizvoda	Resi9 MP
Vrsta proizvoda ili dijela	Ormar
Tip kućišta	Modularni ormar
"Broj 18 mm modula po redu"	4
"Broj vodoravnih redova"	1
"Tip prednjeg pokrova"	Obični
Širina	Izvana: 124 mm
Visina	Izvana: 198 mm
Dubina	Izvana: 95 mm

### Dodatno

Montiranje kućišta	Površina
9 mm vrhovi	8
Ukupan broj 18 mm modula	4
[In] nazivna struja	50 A
Tip pregrade	35 mm asimetrična šina
Opis ploče za montiranje	Bez montažne ploče
Uvod kabela	1 prirubnica bez brtve 1 prirubnica za instalacijsku kanalicu
Funkcija bloka stezaljki	Zemlja / nula
Broj blokova stezaljki	1 zemlja vijčano)4 1 neutralno vijčano)4
Priključci distribucijskog bloka	1 x 16 mm <sup>2</sup> zemlja 1 x 16 mm <sup>2</sup> neutralno 1 x 6 mm <sup>2</sup> zemlja 1 x 6 mm <sup>2</sup> neutralno 2 x 10 mm <sup>2</sup> zemlja 2 x 10 mm <sup>2</sup> neutralno
Materijal kućišta	Stražnji dio tehnoplastika Vrata tehnoplastika Sprijeda tehnoplastika
Unutarnja dubina	74 mm
Boja	Vrata Bijelo (RAL 9003) Sprijeda Bijelo (RAL 9003)

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Segment tržišta	Mala reklama Stambeni
-----------------	--------------------------

## Okolina

Norme	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Oznake kvalitete	IMQ
Otpornost na plamen	Vrata 650 °C Stražnji dio 650 °C Sprijeda 650 °C
IP stupanj zaštite	IP40
IK stupanj zaštite	IK07
Okolišna temperatura zraka pri radu	-25...60 °C

## Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	400,0 g
Paket 1 Visina	9,55 cm
Paket 1 Širina	12,4 cm
Paket 1 Duljina	19,8 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	P12
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	160
Paket 2 Težina	76,8 kg
Paket 2 Visina	60 cm
Paket 2 Širina	80 cm
Paket 2 Duljina	120 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3	BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3	20
Paket 3 Težina	8,1 kg
Paket 3 Visina	52 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Duljina	40 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	<a href="#">Da</a>
Propis RoHS za Kinu	<a href="#">Izjava RoHS za Kinu</a> Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava o očuvanju okoliša	<a href="#">Ekološki profil proizvoda</a>
Halogeni elementi	Bez halogenih elemenata

## Ugovorno jamstvo

---

Jamstvo

18 months

---