

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Spacial CRN obična vrata bez mont. ploče V700 x Š500 x D250 IP66 IK10 RAL7035.

NSYCRN75250

Cijena* : 186,34 EUR

Osnovno

Opseg	Spacial
Naziv proizvoda	Spacial CRN
Primjena	Višenamjenska
Kategorija	Kompaktni ormar
Nazivna visina kućišta	700 mm
Nazivna širina kućišta	500 mm
Nazivna dubina kućišta	250 mm
Tip ugradnje dodatka	Zidno montiranje
Sastav uređaja	1 tijelo 1 ploča s kabelskim uvodnicama 1 Vrata 1 brava
Tip vrata	Obični
Opis ploče za montiranje	Bez montažne ploče

Dodatno

"Partikularnost varijante"	Bokovi napravljeni od jednog presavijenog dijela Leđa zavarena dvostrukim profilom čineći zaštićeno zapečaćeno područje
Broj vrata	Sprijeđa: 1 vrata
Strana otvaranja vrata	Reverzibilan (120 °)
Tip zaključavanja	3 mm zaključavanje s duplom šipkom
Tip košuljice ploče	Standardno
Dostupnost	Sprijeđa
Odstranjivi dijelovi	Vrata sa šarkama Ploča s kabelskim uvodnicama Sa vijcima
Materijal izrade	Tijelo: Boja čelika
Finiš površine	Epoksi poliesterski prah
Boja	Sivo (RAL 7035)
Norme	IEC 62208
Certifikati proizvoda	cUL UL DNV-GL

* Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Masa proizvoda	15 kg
----------------	-------

Okolina

IP stupanj zaštite	IP66 u skladu s IEC 60529
--------------------	---------------------------

IK stupanj zaštite	IK10 u skladu s IEC 62262
--------------------	---------------------------

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	Db
--------------------------	----

Broj Jedinica u Paketu 1	1
--------------------------	---

Paket 1 Visina	27,5 cm
----------------	---------

Paket 1 Širina	51,0 cm
----------------	---------

Paket 1 Dužina	71,8 cm
----------------	---------

Paket 1 Težina	15,04 kg
----------------	----------

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
-----------------------	------------------------

Uredba REACH	Izjava REACH
--------------	------------------------------

REACH, bez SVHC	Da
-----------------	----

Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
-------------------	---

Bez žive	Da
----------	----

Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
---------------------	--

Informacije o RoHS izuzeću	Da
----------------------------	----

Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda
---------------------------	---

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Preporučene zamjene