

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Spacial CRNG obična vrata bez mont. ploče V1200 x Š800 x D300 IP66 IK10 RAL7035

NSYCRNG128300

Osnovno

| | |
|--------------------------|--|
| Opseg | Spacial |
| Naziv proizvoda | Spacial CRNG |
| Primjena | Višenamjenska |
| Kategorija | Kompaktni ormar |
| Nazivna visina kućišta | 1200 mm |
| Nazivna širina kućišta | 800 mm |
| Nazivna dubina kućišta | 300 mm |
| Tip ugradnje dodatka | Zidno montiranje |
| Sastav uređaja | 1 tijelo 1 Vrata 1 brava 2 ploča s kabelskim uvodnicama: odozdo |
| Tip vrata | Obični |
| Opis ploče za montiranje | Bez montažne ploče |

Dodatno

| | |
|----------------------------|---|
| "Partikularnost varijante" | Iz jednog tijela |
| Broj vrata | Sprijeda: 1 vrata |
| Strana otvaranja vrata | Reverzibilan (120 °) |
| Tip zaključavanja | Zaključavanje u 3 točke, 5 mm dupla šipka |
| Tip košuljice ploče | Standardno |
| Dostupnost | Sprijeda |
| Odstranjivi dijelovi | Vrata sa šarkama Ploča s kabelskim uvodnicama Sa vijcima |
| Materijal izrade | Tijelo: Boja čelika |
| Finiš površine | Epoksi poliesterski prah |
| Boja | Sivo (RAL 7035) |
| Norme | IEC 62208 |
| Certifikati proizvoda | cUL UL |
| Masa proizvoda | 44,2 kg |

Okolina

IP stupanj zaštite IP66 u skladu sIEC 60529

IK stupanj zaštite IK10 u skladu sIEC 62262

Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 PCE

Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 1

Paket 1 Težina 49,371 kg

Paket 1 Visina 35 cm

Paket 1 Širina 82 cm

Paket 1 Duljina 122 cm

Održivost ponude

Status održive ponude Proizvod Green Premium

Uredba REACH [Izjava REACH](#)

REACH, bez SVHC Da

Direktiva EU RoHS Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
[Izjava EU RoHS](#)

Bez žive Da

Informacije o RoHS izuzeću [Da](#)

Propis RoHS za Kinu [Izjava RoHS za Kinu](#)
Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.

Izjava o očuvanju okoliša [Ekološki profil proizvoda](#)

Ugovorno jamstvo

Jamstvo 18 months