

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Unutarnja vrata za kuć. Spacial
WM V1000xŠ800, čelik, RAL7035.
Podes. po dubini

NSYPIN108

Cijena* bez PDV-a: 198,42 EUR

Osnovno

Ponuda	Spacial
Pribor / Vrsta	Pribor za ormare
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Vrata
Primjena	Višenamjenska
"Nazivne Dimenzije Kućipta"	-
Mjesto Za Montažu	Klizač Prednja strana
Opseg Kompatibilnosti	Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X
Sastav Urdaja	1 Vrata 4 pričvrtni nosači 2 vertikalni nosači

Dodatno

Materijal Izrade	Vrata: Lim čelika
Boja	Sva lica: Sivo (RAL 7035)
Završna Obrada	Poliesterski prah
Tip Zaključavanja	Brava 3 mm dupla šipka
Broj Brava	1
Podešavanje	Korak 25 mm (na klizaču)
Tip Vrata	Unutarnji obični
Strana Otvaranja Vrata	Reverzibilan
Makimalni Teret	30 kg/m²
Visina	Nazivni: 1000 mm
Širina	Nazivni:800 mm
Neto Masa Proizvoda	10 kg

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	4,500 cm
Paket 1 Širina	75,500 cm
Paket 1 Dužina	96,500 cm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Paket 1 Težina	12,712 kg
Mjerna Jedinica Paketa 2	P12
Broj Jedinica U Paketu 2	15
Paket 2 Visina	90,000 cm
Paket 2 Širina	80,000 cm
Paket 2 Dužina	120,000 cm
Paket 2 Težina	202,680 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja