

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Spacial S3HF V600 x Š400 x D200 elektromagnetski imunitet IP55 RAL7035

NSYS3HF6420P

Cijena* bez PDV-a: 605,75 EUR

Osnovno

Ponuda	Spacial
Naziv Proizvoda	Spacial S3HF
Primjena	Industrijska postrojenja
Kategorija	Kompaktni ormar
Nazivna Visina Kućišta	600 mm
Nazivna Širina Kućišta	400 mm
Nazivna Dubina Kućišta	200 mm
Tip Vrata	Obični
Opis Montažne Ploče	Bez montažne ploče
Tip Košuljice Ploče	Bez ploče sa uvodnicama
Tip Ugradnje Dodatka	Zidno montiranje
Sastav Uređaja	1 tijelo 1 vrata s bravom 1 Montažna ploča

Dodatno

"Partikularnost Varijante"	Iz jednog tijela
Broj Vrata	Sprijeda: 1 vrata
Tip Zaključavanja	Zaključavanje u 3 točke, 3 mm dupla šipka
Dostupnost	Sprijeda
Odstranjivi Dijelovi	Vrata sa šarkama
Materijal Izrade	Tijelo: alucink
Finiš Površine	Epoksi poliesterski prah
Boja	Sivo (RAL 7035)
Standardi	IEC 60529
Neto Masa Proizvoda	13,8 kg

Okolina

Elektromagnetska Kompatibilnost	EMC imunost
Ik Stupanj Zaštite	IK10 u skladu s IEC 62262
Ip Stupanj Zaštite	IP55

Broj pakirnih jedinica

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mjenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	22,0 cm
Paket 1 Širina	40,8 cm
Paket 1 Dužina	61,3 cm
Paket 1 Težina	13,8 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost



RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja