

# Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



## Krajnji graničnik NSYTR s vijkom od 9,5 mm za DIN šine od 35 mm

NSYTRAABV35

### Osnovno

Opseg	Linergy
Naziv proizvoda	TR
Vrsta proizvoda ili dijela	Rubnik
Skraćeno ime uređaja	TRA
Pribor / vrsta	Montažni pribor
Kompatibilnost proizvoda	TRV Vijčana stezaljka stezaljke TRP utisne stezaljke TRR opružna stezaljka stezaljke TRH IDC stezaljke
Dužina	50,5 mm
Debljina	9,5 mm

### Dodatno

Način montiranja	Sa vijcima
Količina po setu	Set od 50
Masa proizvoda	14,8 g
Boja	Sivo

### Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	14,0 g
Paket 1 Visina	0,95 cm
Paket 1 Širina	3,3 cm
Paket 1 Duljina	4,9 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	S03
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	1150
Paket 2 Težina	17,61 kg
Paket 2 Visina	30 cm
Paket 2 Širina	30 cm
Paket 2 Duljina	40 cm

Vrsta pakirne jedinice Paketa 3	BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3	50
Paket 3 Težina	748,0 g
Paket 3 Visina	3,7 cm
Paket 3 Širina	10,5 cm
Paket 3 Duljina	24,5 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, bez SVHC	Da
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Bez otrovnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	<a href="#">Da</a>
Propis RoHS za Kinu	<a href="#">Izjava RoHS za Kinu</a> Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava o očuvanju okoliša	<a href="#">Ekološki profil proizvoda</a>
Halogeni elementi	Plastični dijelovi bez halogenih elemenata

## Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------