

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Traka za ozn.s mog.pri?vr.,5 mm,10 znakova od 31 do 40,vodoravni tisak,bijela

NSYTRAB540

Osnovno

Naziv proizvoda	Linergy TR
Opseg	Linergy
Vrsta proizvoda ili dijela	Traka za oznake
Skraćeno ime uređaja	TRA
Pribor / vrsta	Pribor za označavanje
Kompatibilnost proizvoda	Stezaljke
Boja pozadine	Cijela
Označavanje	31...40
Veličina	5 mm
Količina po setu	Set od 10

Dodatno

Tip oznake	Numeričko
Boja oznake	Crna
Materijal	Poliamid 6/6
Masa proizvoda	1,35 g

Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	0,9 g
Paket 1 Visina	1 cm
Paket 1 Širina	14 cm
Paket 1 Duljina	14 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	BAG
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	10
Paket 2 Težina	14,0 g
Paket 2 Visina	14 cm
Paket 2 Širina	1 cm

Paket 2 Duljina	14 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3	S03
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3	2400
Paket 3 Težina	3,656 kg
Paket 3 Visina	30 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Duljina	40 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, bez SVHC	Da
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog doseg propisa RoHS za Kinu)
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda
Halogeni elementi	Plastični dijelovi bez halogenih elemenata