

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Krajnji poklopac NSYTR za vijčani priključni blok s 1-raz. 1x1–2,5 do 10 mm²

NSYTRAC22

Osnovno

Opseg	Linergy
Naziv proizvoda	Linergy TR
Vrsta proizvoda ili dijela	Pokrovna ploča
Skraćeno ime uređaja	TRA
Pribor / vrsta	Izolacijski pribor
Kompatibilnost proizvoda	TRV Vijčana stezaljka - prolaz stezaljke TRV Vijčana stezaljka - zaštitna zemlja stezaljke TRV Vijčana stezaljka - nož odspojen stezaljke
Debljina	2,2 mm

Dodatno

Poprečni presjek kabela	6 mm ² 2,5 mm ² 4 mm ² 10 mm ²
Broj priključaka	2
Broj ulazna za mjerenje	2 1
Količina po setu	Set od 50
Masa proizvoda	2,4 g
Boja	Sivo

Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	2,0 g
Paket 1 Visina	0,4 cm
Paket 1 Širina	4 cm
Paket 1 Duljina	4,7 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	P06
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	14400
Paket 2 Težina	46,8 kg
Paket 2 Visina	75 cm

Paket 2 Širina	60 cm
Paket 2 Duljina	80 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3	S04
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3	3600
Paket 3 Težina	9,95 kg
Paket 3 Visina	30 cm
Paket 3 Širina	40 cm
Paket 3 Duljina	60 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, bez SVHC	Da
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda
Halogeni elementi	Plastični dijelovi bez halogenih elemenata

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
----------------	-----------