

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Dekorativni okvir - 1 element - 3 modula - bijela

NU210318

Osnovno

Opseg	New Unica
Namjena uređaja	Za ugrađivanje
Vrsta proizvoda ili dijela	Okvir pokrova
Dekorativni program	Unica Studio
Broj elemenata	1 sklopka
Smjer instalacije	Vodoravno
Tip okvira	Jednostruka
Broj modula	3 modula za brojanje po TM238 bazi
Način učvršćenja	Utisni
Nijansa boje	Cijela (RAL 9003)

Dodatno

Materijal izrade	Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Okvir pokrova
Norme	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Širina	120 mm
Visina	85 mm
Dubina	10 mm
Masa proizvoda	0,017 kg
Otpornost na kemijske agense	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mliječnu kiselinu Otporan na razrijeđeni kvaterni amonij Otporan na razrijeđeni izbjeljivač Otporan na razrijeđeni amonijak Otporan na sapunicu Otporan na kristalno sredstvo za čišćenje Otporan na vodikov peroksid 10 volumena Otporan na heksan

Okolina

IK stupanj zaštite	IK04
IP stupanj zaštite	IP21D

Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	19,0 g
Paket 1 Visina	0,8 cm
Paket 1 Širina	12 cm
Paket 1 Duljina	8,5 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	S04
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	160
Paket 2 Težina	4,768 kg
Paket 2 Visina	30 cm
Paket 2 Širina	40 cm
Paket 2 Duljina	60 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3	BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3	20
Paket 3 Težina	501,0 g
Paket 3 Visina	12,2 cm
Paket 3 Širina	17,7 cm
Paket 3 Duljina	26 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, bez SVHC	Da
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog doseg propisa RoHS za Kinu)
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda