

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



TV - muška - individualna - 1 m - bijela

NU346118

Osnovno

Opseg	New Unica
Vrsta proizvoda ili dijela	TV utičnica
Namjena uređaja	Podrška za medijske uređaje Komunikacija
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Tip TV utičnice	Individualna
Nijansa boje	Cijela (RAL 9003)

Dodatno

TV priključak	Muški IEC 9,52 mm
Atenuacija puta	1,5 dB TVsignal
Tok istosmjerne struje	Da
Broj modula	1 modul
Materijal izrade	Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Osnovna ploča
Površinski tretman	Netretirano
Površinski fini	Sjajni
Označavanje	Bez oznake
Montaža uređaja	U istoj ravnini
Način učvršćenja	Utisni
Dubina	35,5 mm
Širina	22,5 mm
Visina	45 mm
Dubina ugradnje	35,5 mm
Otpornost na kemijske agense	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mliječnu kiselinu Otporan na razrijeđeni kvaterni amonij Otporan na razrijeđeni izbjeljivač Otporan na razrijeđeni amonijak Otporan na sapunicu Otporan na kristalno sredstvo za čišćenje Otporan na vodikov peroksid 10 volumena Otporan na heksan

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Okolina

IP stupanj zaštite	IP20
IK stupanj zaštite	IK01
Okolišna temperatura zraka pri radu	-25...55 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-25...55 °C
Norme	CE

Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
---------------------------------	-----

Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
-----------------------------------	---

Paket 1 Težina	42,0 g
----------------	--------

Paket 1 Visina	2,5 cm
----------------	--------

Paket 1 Širina	4 cm
----------------	------

Paket 1 Duljina	5 cm
-----------------	------

Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	BB1
---------------------------------	-----

Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	10
-----------------------------------	----

Paket 2 Težina	500,0 g
----------------	---------

Paket 2 Visina	6 cm
----------------	------

Paket 2 Širina	14 cm
----------------	-------

Paket 2 Duljina	26 cm
-----------------	-------

Vrsta pakirne jedinice Paketa 3	S01
---------------------------------	-----

Broj pakirnih jedinica u Paketu 3	20
-----------------------------------	----

Paket 3 Težina	1,211 kg
----------------	----------

Paket 3 Visina	15 cm
----------------	-------

Paket 3 Širina	15 cm
----------------	-------

Paket 3 Duljina	40 cm
-----------------	-------

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
-----------------------	------------------------

Uredba REACH	Izjava REACH
--------------	------------------------------

REACH, bez SVHC	Da
-----------------	----

Direktiva EU RoHS	Sukladno Izjava EU RoHS
-------------------	--

Bez otrovnih teških metala	Da
----------------------------	----

Bez žive	Da
----------	----

Informacije o RoHS izuzeću	Da
----------------------------	--------------------

Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog doseg propisa RoHS za Kinu)
---------------------	--

Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda
---------------------------	---

Profil cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja
----------------------	---

WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
------	--