

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Unica, nosivi okvir, plastika, 3 modula 1 element

NU7103P

Osnovno

Ponuda proizvoda	New Unica
Pribor / vrsta	Pričvrtni pribori
Vrsta proizvoda ili dijela	Okvir za učvršćivanje
Broj modula	3 modula za brojanje po TM238 bazi
Broj elemenata	1 sklopka
Način učvršćenja	Vijci

Dodatno

Oblik	Četrtasti
Materijal	PBT (polibutilen tereftalat) GF30
Norme	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Dubina	9,3 mm
Širina	70 mm
Visina	105,5 mm
Masa proizvoda	0,019 kg
Otpornost na kemijske agense	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mliječnu kiselinu Otporan na razrijeđeni kvaterni amonij Otporan na razrijeđeni izbjeljivač Otporan na razrijeđeni amonijak Otporan na sapunicu Otporan na kristalno sredstvo za čišćenje Otporan na vodikov peroksid 10 volumena Otporan na heksan

Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	17,0 g
Paket 1 Visina	0,9 cm
Paket 1 Širina	10,6 cm
Paket 1 Duljina	7 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	BB1

Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	10
Paket 2 Težina	226,0 g
Paket 2 Visina	10,4 cm
Paket 2 Širina	12 cm
Paket 2 Duljina	11 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3	P06
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3	1200
Paket 3 Težina	38,54 kg
Paket 3 Visina	77 cm
Paket 3 Širina	80 cm
Paket 3 Duljina	60 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, bez SVHC	Da
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog doseg propisa RoHS za Kinu)
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda