

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Cedar Plus – križna sklopka – 16 A X, bijela

WDE000570

Osnovno

Raspon naziva	Cedar Plus
Vrsta proizvoda ili dijela	Sklopka
Funkcija	Srednji
Obrazac za isporuku	Kompletan proizvod
Upravljačko svjetlo	Bez upravljačke lampe
"Nijansa boje ploče pokrova"	Cijela

Dodatno

Instalacija	Površina
Raspon snage	3680 W
Nazivna struja	16 AX 250 V AC
Tip priključka	Podizne stezaljke
Kapacitet priključka	2kabel(i)2,5 mm ²
Sastav vodiča	Krut Fleksibilni
Dužina skidanja izolacije žice	11 mm
Materijal vidljivog dijela	PA6 FR850
Površinski finiš	Sjajni
Visina	79 mm
Širina	66 mm
Dubina	48 mm
Masa proizvoda	0,1 kg

Okolina

Certifikati proizvoda	KEMA
IP stupanj zaštite	IP44

Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1

Paket 1 Težina	100,0 g
Paket 1 Visina	4,8 cm
Paket 1 Širina	6,6 cm
Paket 1 Duljina	7,9 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	10
Paket 2 Težina	1,145 kg
Paket 2 Visina	19 cm
Paket 2 Širina	9 cm
Paket 2 Duljina	27 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3	P12
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3	1440
Paket 3 Težina	184,88 kg
Paket 3 Visina	105 cm
Paket 3 Širina	80 cm
Paket 3 Duljina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU RoHS	Sukladno Izjava EU RoHS
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
----------------	-----------