

Termékadatlap

Műszaki adatok



MICRO PRAGMA Kiselosztó, ajtó nélkül, falon kívüli, 4 modul

10206

Nettó listaár: 2 332,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Micro Pragma
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szekrény
Szekrény Típusa	Moduláris szekrény
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	4
Nb Of Horizontal Rows	1
Type Of Door	Megfordítható Átlátszó
Szélesség	88 mm
Magasság	130 mm
Mélység	60 mm

Kiegészítő jellemzők

Szekrény Szerelése	Felület
9 Mm-Es Osztások	8
Összesen 18 Mm-Es Modulok	4
A Sín Típusa	DIN
Szerelőlemez Leírás	Szerelőlemez nélkül
Szekrény Anyaga	Szekrény: önkíoltó anyag
Belső Mélység	54 mm
Szín	Szekrény: fehér (RAL 9003)
Piaci Szegmens	Kiskereskedelmi

Környezet

Szabványok	EN 60529 IEC 255 IEC 60695-2-1 IEC 60497-4-1
Tűzellenállási Képesség	650 °C (30 s) megfelel IEC 60695-2-1
Ip Védettségi Szint	IP40 megfelel MSZ EN 60529 (maximális számú I/O bővítőmodullal)
Ik Védelmi Fokozat	IK07 megfelel EN 50102

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag Magassága	6,000 cm
1. Csomag Szélessége	8,500 cm
1.Csomag Hossza	13,000 cm
1. Csomag Súlya	96,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 2. Csomagban	60
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	40,000 cm
2. Csomag Hossza	60,000 cm
2. Csomag Súlya	6,358 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	240
3.Csomag Magassága	45,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	37,432 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes	
 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
 Halogénmentes Termék	
Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.