

Termékadatlap

Műszaki adatok



MUREVA (Kaedra) Kiselosztó, átlátszó ajtó, 1x18 modul+4 nyílás

13188

Nettó listaár: 36 277,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék Neve	Mureva szekrény
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Időjárásálló szekrény
Szekrény Típusa	Szekrény, hálózati csatlakozókhoz
Szerelőlemez Leírás	Szerelőlemez nélkül

Kiegészítő jellemzők

Szekrény Szerelése	Felület
9 Mm-Es Osztások	36
18 Mm-Es Modulok Száma Soronként	18
Összesen 18 Mm-Es Modulok	18
A Vízszintes Sorok Száma	1
Elektromos Szigetelési Osztály	Kettős szigetelés II. osztály
Az Interfészek Nyílásainak Száma	4
Fedlapok Száma	1 esetén 65 x 65 vagy 75 x 75 hálózati szerelvénnyel
Tartozékok	2 kábelköteg 1 lemez 65 x 65 vagy 75 x 75 teljesítménykimenethez
Mellső Burkolat Típusa	Átlátszó
Teljesítmény Disszipáció W-Ban	39 W
[In] Névleges Áram	90 A
A Sín Típusa	DIN
Előre Kivágott Pg Iso Száma	17
Reteszelési Opciók Leírása	Opcionális billentyűzés
Szekrény Anyaga	Burkolat: önkiló polimer
Nettó Súly	3,2 kg
Alapméretek	103 x 225 mm
Szélesség	448 mm
Magasság	460 mm
Mélység	160 mm
Belső Mélység	91 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szín	Ajtó: ibolya Szekrény: világosszürke (RAL 7035)
------	--

Környezet

Szabványok	IEC 60670 IEC 61439-3 IEC 60695-2-1 EN 50263 EN 62262
Tűzellenállási Képesség	650 °C megfelel IEC 60695-2-1
Ip Védettségi Szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védelmi Fokozat	IK09 megfelel EN 50102
Environmental Characteristics (Uv)	UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010 Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
Túlfeszültség Kategória	II
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...40 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	47,000 cm
1. Csomag Szélessége	46,800 cm
1.Csomag Hossza	16,800 cm
1. Csomag Súlya	3,439 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 2. Csomagban	18
2.Csomag Magassága	80,000 cm
2. Csomag Szélessége	80,000 cm
2. Csomag Hossza	120,000 cm
2. Csomag Súlya	67,980 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Kisebb ütésálló anyagok Átláthatóság RoHS/REACH

Erőforrás-teljesítmény

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

25

Jólléti teljesítmény

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

✓

Halogénmentes Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre