

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## ACTI9 Takarósapka gyűjtő sín tüskére (20db)

14818

Nettó listaár: 735,00 HUF

### Fő jellemzők

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Termékcsalád                               | Acti9                                |
| Termék Neve                                | Linergy FH                           |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa               | Takarósapka fésűs gyűjtő sín tüskére |
| Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória | Szigetelési tartozék                 |
| Pólusok Megnevezése                        | 4P<br>3P<br>1P<br>2P                 |
| Mennyiség Készletenként                    | 20 darabos készlet                   |

### Kiegészítő jellemzők

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| [In] Névleges Áramerősség            | 125 A  |
| [Ui] Névleges Szigetelési Feszültség | 690 V  |
| Termékcsalád Kompatibilitása         | Acti 9 |

### Csomagolási egység

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa  | PCE     |
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1       |
| 1. Csomag Magassága                  | 3,0 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                 | 11,5 cm |
| 1.Csomag Hossza                      | 8,0 cm  |
| 1. Csomag Súlya                      | 30,0 g  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | S02     |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 20      |
| 2.Csomag Magassága                   | 15 cm   |
| 2. Csomag Szélessége                 | 30 cm   |
| 2. Csomag Hossza                     | 40 cm   |
| 2. Csomag Súlya                      | 852 g   |

### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

## Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

## Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Reach Rendelet [REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv [Megfelelő](#)  
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)  
Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Weee [A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.](#)

Körköröségi Profil [Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre](#)