

# Termékadatlap

Műszaki adatok



PRATIKA Falra szerelhető egyenes aljzat, 3P+N+F, 9h, 63A, 250V, IP67, csavaros

81680

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 30.

! Megszűnt termék

## Fő jellemzők

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Termékcsalád                 | PratiKa              |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Aljzat               |
| Készülék Rövid Neve          | PratiKa Unika aljzat |
| Aljzat, Foglalat Kategória   | Kisfeszültség        |
| Pólusok Megnevezése          | 3P + N + F           |
| Hálózat Típusa               | AC                   |
| Aljzat Szabványa             | Ipari                |

## Kiegészítő jellemzők

|                                                        |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerelési Mód                                          | Panelra szerelhető                                                                                       |
| Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája               | Közvetlen                                                                                                |
| [In] Névleges Áram                                     | 63 A                                                                                                     |
| [Ue] Névleges Üzemi Feszültség                         | 200...250 V                                                                                              |
| Hálózati Frekvencia                                    | 50/60 Hz                                                                                                 |
| Földkapocs Óramutató Járásának Irányába Mutató Helyzet | 9 h                                                                                                      |
| Aljzat, Foglalat Anyaga                                | Burkolat: önkioltó műszaki polimer                                                                       |
| Érintkezők Anyaga                                      | Banándugók: rozsdamentes acél<br>A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz<br>Rugók: rozsdamentes acél |
| Csatlakozások - Bekötési Pontok                        | Rögzített rugós szorítók                                                                                 |
| Kábel Keresztmetszete                                  | 6...25 mm <sup>2</sup>                                                                                   |
| Nettó Súly                                             | 0,52 kg                                                                                                  |
| Alapméretek                                            | 100 x 107 mm                                                                                             |
| Magasság                                               | 107 mm                                                                                                   |
| Szélesség                                              | 108 mm                                                                                                   |
| Mélység                                                | 113 mm                                                                                                   |
| Szín                                                   | Szürke (RAL 7035)                                                                                        |
| Feszültség Színe                                       | Kék                                                                                                      |

## Környezet

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Szabványok | EN 60335-1<br>EN 60309-2 |
|------------|--------------------------|

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ip Védettség Fok                                 | IP671 megfelel MSZ EN 60529               |
| Ik Védettség Fok                                 | IK08 conforming to EN 62262               |
| Tűzellenállási Képesség                          | 850 °C megfelel IEC 60695-2-11            |
| Relatív Páratartalom                             | 50 % -40 °C<br>70 % -30 °C<br>90 % -20 °C |
| A Környezeti Levegő<br>Hőmérséklete A Működéshez | 35 °C ( 86400 s )                         |

## Csomagolási egység

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa | PCE     |
| Egységek Száma 1. Csomagban            | 1       |
| 1. Csomag Magassága                    | 10,0 cm |
| 1. Csomag Szélessége                   | 10,0 cm |
| 1.Csomag Hossza                        | 11,3 cm |
| 1. Csomag Súlya                        | 520,0 g |

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

### Tanúsítványok és szabványok

|                     |                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet      | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                       |
| Eu Rohs Irányelv    | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                                 |
| Kínai Rohs Rendelet | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű. |
| Körkörösségi Profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                   |