

Termékadatlap

Műszaki adatok



PRATIKA Falra szerelhető egyenes aljzat, 3P+F, 4h, 125A, 130V, IP67, csavaros

81688

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 30.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Aljzat
Készülék Rövid Neve	PratiKa Unika aljzat
Aljzat, Foglalat Kategória	Kisfeszültség
Pólusok Megnevezése	3P + F
Hálózat Típusa	AC
Aljzat Szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési Mód	Panelra szerelhető
Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája	Közvetlen
[In] Névleges Áram	125 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	100...133 V
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs Óramutató Járásának Irányába Mutató Helyzet	4 h
Aljzat, Foglalat Anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők Anyaga	Banándugók: rozsdamentes acél A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz Rugók: rozsdamentes acél
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rögzített rugós szorítók
Kábel Keresztmetszete	16...70 mm ²
Nettó Súly	1,17 kg
Alapméretek	110 x 114 mm
Magasság	114 mm
Szélesség	129 mm
Mélység	161 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség Színe	Sárga

Környezet

Szabványok	EN 60335-1 EN 60309-2
------------	--------------------------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ip Védettség Fok	IP671 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettség Fok	IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási Képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív Páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	35 °C (86400 s)

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	11,0 cm
1. Csomag Szélessége	11,0 cm
1.Csomag Hossza	16,1 cm
1. Csomag Súlya	1,19 kg