

# Termékadatlap

Műszaki adatok



PRATIKA 90°-os lengővilla, 3P+F,  
6h, 16A, 415V, IP44, csavaros

81708

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. dec. 15.

! Megszűnt termék

## Fő jellemzők

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Termékcsalád                 | PratiKa            |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Vonalkapcsoló dugó |
| Készülék Rövid Neve          | PratiKa csavar     |
| Aljzat, Foglalat Kategória   | Kisfeszültség      |
| Pólusok Megnevezése          | 3P + F             |
| Hálózat Típusa               | AC                 |
| Aljzat Szabványa             | Ipari              |

## Kiegészítő jellemzők

|                                                        |                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája               | 90° fokos                               |
| [In] Névleges Áram                                     | 16 A                                    |
| [Ue] Névleges Üzemi Feszültség                         | 380...415 V                             |
| Hálózati Frekvencia                                    | 50/60 Hz                                |
| Földkapocs Óramutató Járásának Irányába Mutató Helyzet | 6 h                                     |
| Aljzat, Foglalat Anyaga                                | Burkolat: önkioltó műszaki polimer      |
| Érintkezők Anyaga                                      | Banándugók: nikkelbevonatú sárgaréz     |
| Csatlakozások - Bekötési Pontok                        | Rögzített csavarok, teljesen meglazulva |
| Kábel Keresztmetszete                                  | 1...4 mm²                               |
| Kábel Külső Átmérője                                   | 8...15 mm                               |
| Kábelbemenet                                           | Kábelcsatorna                           |
| Menet Típusa                                           | Pg 16                                   |
| Nettó Súly                                             | 0,145 kg                                |
| Magasság                                               | 115 mm                                  |
| Szélesség                                              | 98 mm                                   |
| Mélység                                                | 98 mm                                   |
| Szín                                                   | Szürke (RAL 7035)                       |
| Feszültség Színe                                       | Vörös                                   |

## Környezet

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Szabványok | IEC 60309-2<br>IEC 60309-2 |
|------------|----------------------------|

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ip Védettség Fok                                 | IP44 megfelel MSZ EN 60529                |
| Ik Védettség Fok                                 | IK08 conforming to EN 62262               |
| Tűzellenállási Képesség                          | 850 °C megfelel IEC 60695-2-11            |
| Relatív Páratartalom                             | 50 % -40 °C<br>70 % -30 °C<br>90 % -20 °C |
| Működési Magasság                                | 2000 m                                    |
| A Környezeti Levegő<br>Hőmérséklete A Működéshez | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C          |

## Csomagolási egység

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa | PCE   |
| Egységek Száma 1. Csomagban            | 1     |
| 1. Csomag Magassága                    | 12 cm |
| 1. Csomag Szélessége                   | 6 cm  |
| 1.Csomag Hossza                        | 9 cm  |
| 1. Csomag Súlya                        | 130 g |

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

   Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                       |
| Eu Rohs Irányelv            | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                                 |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű. |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                            |
| Körköröségi Profil          | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                   |