

Termékadatlap

Műszaki adatok



PRATIKA Panelre szerelhető villa,
2P+F, 4h, 32A, 130V, IP44,
csavaros

81813

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. dec. 15.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Plug-in bázis
Készülék Rövid Neve	PratiKa csavar
Aljzat, Foglalat Kategória	Kisfeszültség
Pólusok Megnevezése	2P + E
Hálózat Típusa	AC
Aljzat Szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési Mód	Panelra szerelhető
Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája	90° fokos
[In] Névleges Áram	32 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	100...133 V
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs Óramutató Járásának Irányába Mutató Helyzet	4 h
Aljzat, Foglalat Anyaga	Önkioltó műszaki polimer
Érintkezők Anyaga	Banándugók: nikkelbevonatú sárgaréz
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábel Keresztmetszete	2,5...10 mm²
Nettó Súly	0,247 kg
Alapméretek	90 x 100 mm
Magasság	159 mm
Szélesség	90 mm
Mélység	98 mm
Szín	Sárga
Feszültség Színe	Sárga

Környezet

Szabványok	EN 60309-2 EN 60335-1
Ip Védettségi Fok	IP44 megfelel MSZ EN 60529

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ik Védettségi Fok	IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási Képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív Páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
Működési Magasság	2000 m
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	9 cm
1. Csomag Szélessége	9,8 cm
1.Csomag Hossza	15,9 cm
1. Csomag Súlya	200 g

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre