

Termékadatlap

Műszaki adatok



PRATIKA Panelre szerelhető villa, 3P+F, 4h, 32A, 130V, IP44, csavaros

81814

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 15 december 2021

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy komponens típusa	Plug-in bázis
Készülék rövid megnevezése	PratiKa csavar
Aljzat, foglalat kategória	Kisfeszültség
Pólusok megnevezése	3P + F
Hálózat típusa	AC
Csatlakozó szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Panelra szerelhető
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája	90° fokos
[In] névleges áramerősség	32 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	100...133 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet	4 h
Aljzat, foglalat anyaga	Önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga	Banándugók: nikkelbevonatú sárgaréz
Csatlakozások pontjai	Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábelkeresztmetszet	2,5...10 mm ²
Súly	0,254 kg
Alapméretek	90 x 100 mm
Magasság	159 mm
Szélesség	90 mm
Mélység	98 mm
Szín	Sárga
Feszültség színe	Sárga

Környezet

Szabványok	EN 60335-1 EN 60309-2
IP védettségi szint	IP44 megfelel IEC 60529
IK védettségi szint	IK08 megfelel EN 62262
Tűzellenállási képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-10
Relatív páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
Működési magasság	2000 m...5000 m
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	220,0 g
1. csomag magassága	9,8 cm
1. csomag szélessége	9,0 cm
1. csomag hosszúsága	15,9 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	4
2. csomag súlya	1,01 kg
2. csomag magassága	15,5 cm
2. csomag szélessége	21,0 cm
2. csomag hosszúsága	27,5 cm
Csomagolási egység típusa 3.	S03
Egységek száma az 3. csomagban	8
3. csomag súlya	2,507 kg
3. csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hosszúsága	40,0 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Javasolt helyettesítő(k)

81814 a következővel helyettesítve:

1x



PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P+F, 4h, 32A, 130V, IP44, gyorscsatlakozás
PKX32W414
