

Termékadatlap

Műszaki adatok



PRATIKA Panelre szerelhető villa,
3P+N+F, 4h, 32A, 130V, IP44,
csavaros

81815

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. dec. 15.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Plug-in bázis
Készülék Rövid Neve	PratiKa csavar
Aljzat, Foglalat Kategória	Kisfeszültség
Pólusok Megnevezése	3P + N + F
Hálózat Típusa	AC
Aljzat Szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési Mód	Panelra szerelhető
Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája	90° fokos
[In] Névleges Áram	32 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	100...133 V
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs Óramutató Járásának Irányába Mutató Helyzet	4 h
Aljzat, Foglalat Anyaga	Önkioltó műszaki polimer
Érintkezők Anyaga	Banándugók: nikkelbevonatú sárgaréz
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábel Keresztmetszete	2,5...10 mm ²
Nettó Súly	0,285 kg
Alapméretek	90 x 100 mm
Magasság	159 mm
Szélesség	90 mm
Mélység	101 mm
Szín	Sárga
Feszültség Színe	Sárga

Környezet

Szabványok	EN 60309-2 EN 60335-1
Ip Védettségi Fok	IP44 megfelel MSZ EN 60529

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ik Védettség Fok	IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási Képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív Páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
Működési Magasság	2000 m
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	10,1 cm
1. Csomag Szélessége	9 cm
1.Csomag Hossza	15,9 cm
1. Csomag Súly	240 g