

Termékadatlap

Műszaki adatok



PRATIKA Falra szerelhető aljzat, 2P, 12h, 16A, 50V, IP67, csavaros

82153

- ! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 15 december 2021
- ! A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető: 01 január 2022

! Kifutó termék

Price* : 8 476,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy komponens típusa	Csatlakozókimenet
Készülék rövid megnevezése	PratiKa Unika aljzat
Aljzat, foglalat kategória	Törpefeszültség
Pólusok megnevezése	2P
Hálózat típusa	AC/DC
Csatlakozó szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Fali szerelvény
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája	Hajlított
[In] névleges áramerősség	16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	40.8...57.6 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
A másodlagos ékhorony irányú óramutató járásával egyező irányú pozíció	12 h
Aljzat, foglalat anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga	Banándugók: rozsdamentes acél A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz Rugók: rozsdamentes acél
Csatlakozások pontjai	Rögzített rugós szorítók
Kábelkeresztmetszet	4...10 mm ²
Kábel külső átmérője	6...23 mm
Kábelbemenet	Kábelcsatorna
Menet típusa	Pg 21
Termék súlya	0,236 kg
Alapméretek	70 x 82 mm
Magasság	118 mm

* Vámtételek 2016. január

Szélesség	82 mm
Mélység	82 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe	Fehér

Környezet

Szabványok	EN 60335-1 EN 60309-2
IP védettségi szint	IP671 megfelel IEC 60529
IK védettségi szint	IK09 megfelel EN 62262
Tűzellenállási képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-1/1
Relatív páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	35 °C (86400 s)

Packing Units

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	220 g
1. csomag magassága	8,2 cm
1. csomag szélessége	8,2 cm
1. csomag hosszúsága	11,8 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	10
2. csomag súlya	2,33 kg
2. csomag magassága	21 cm
2. csomag szélessége	16 cm
2. csomag hosszúsága	28 cm
Csomagolási egység típusa 3.	S03
Egységek száma az 3. csomagban	20
3. csomag súlya	5,147 kg
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hosszúsága	40 cm

Offer Sustainability

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat

A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.

Környezetvédelmi közzététel

[A termék környezeti profilja](#)

Contractual warranty

Garancia

18 months
