



PRATIKA Falra szerelhető aljzat, 2P, 4h, 32A, 25-50V, IP67, csavaros

82169

❗ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. dec. 15.

❗ Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes: 2022. jan. 1.

❗ **Megszűnt termék**

Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Aljzat
Készülék Rövid Neve	PratiKa Unika aljzat
Aljzat, Foglalat Kategória	Törpefeszültség
Pólusok Megnevezése	2P
Hálózat Típusa	AC
Aljzat Szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési Mód	Falra szerelhető
Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája	Hajlított
[In] Névleges Áram	32 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	20...25 V 40.8...57.6 V
Hálózati Frekvencia	100/200 Hz
A Másodlagos Ékhorony Irányú Óramutató Járásával Egyező Irányú Pozíció	4 h
Aljzat, Foglalat Anyaga	Burkolat: önkilító műszaki polimer
Érintkezők Anyaga	Banándugók: rozsdamentes acél A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz Rugók: rozsdamentes acél
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rögzített rugós szorítók
Kábel Keresztmetszete	4...10 mm²
Kábel Külső Átmérője	6...23 mm
Kábelbemenet	Kábelcsatorna
Menet Típusa	Pg 21
Nettó Súly	0,235 kg
Alapméretek	70 x 82 mm
Magasság	118 mm
Szélesség	82 mm
Mélység	82 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Feszültség Színe	Zöld
------------------	------

Környezet

Szabványok	EN 60309-2 EN 60335-1
Ip Védettségi Fok	IP671 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási Képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív Páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	35 °C (86400 s)

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,2 cm
1. Csomag Szélessége	8,2 cm
1.Csomag Hossza	11,8 cm
1. Csomag Súlya	220 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------