

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## PRATIKA Lengővilla, 2P, 11h, 16A, 25-50V, IP44

82311

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 15 december 2021

! A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető: 01 január 2022

! Kifutó termék

Price\* : 4 459,00 HUF

### Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy komponens típusa	Vonalkapcsoló dugó
Készülék rövid megnevezése	PratiKa csavar
Aljzat, foglalat kategória	Törpefeszültség
Pólusok megnevezése	2P
Hálózat típusa	AC/DC
Csatlakozó szabványa	Ipari

### Kiegészítő jellemzők

Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája	Közvetlen
[In] névleges áramerősség	16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	40.8...57.6 V 20...25 V
Hálózati frekvencia	401/500 Hz
A másodlagos ékhorony irányú óramutató járásával egyező irányú pozíció	11 h
Aljzat, foglalat anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga	Banándugók: nikkelbevonatú sárgaréz
Csatlakozások pontjai	Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábelkeresztmetszet	4...10 mm <sup>2</sup>
Kábel külső átmérője	6...23 mm
Kábelbemenet	Kábelcsatorna
Menet típusa	Pg 21
Termék súlya	0,145 kg
Magasság	158 mm
Szélesség	57,5 mm
Mélység	57,5 mm

\* Vámtételek 2016. január

Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe	Zöld

## Környezet

Szabványok	IEC 60309-2 IEC 60309-2
IP védettség szint	IP44 megfelel IEC 60529
IK védettség szint	IK09 megfelel EN 62262
Tűzellenállási képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-1/1
Relatív páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
Működési magasság	2000 m...5000 m
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Packing Units

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	130 g
1. csomag magassága	5,8 cm
1. csomag szélessége	5,8 cm
1. csomag hosszúsága	11,8 cm

## Contractual warranty

Garancia	18 months
----------	-----------