

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 2P, 10h, 16A, 25-50V, IP67

82363

Nettó listaár: 7 363,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Termékcsalád                 | Mureva Styl        |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Vonalkapcsoló dugó |
| Készülék Rövid Neve          | Mureva plug        |
| Aljzat, Foglalat Kategória   | Törpefeszültség    |
| Pólusok Megnevezése          | 2P                 |
| Hálózat Típusa               | DC                 |
| Aljzat Szabványa             | Ipari              |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                                        |                                         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája                               | Közvetlen                               |
| [In] Névleges Áram                                                     | 16 A                                    |
| [Ue] Névleges Üzemi Feszültség                                         | 40.8...57.6 V<br>20...25 V              |
| A Másodlagos Ékhorony Irányú Óramutató Járásával Egyező Irányú Pozíció | 10 h                                    |
| Aljzat, Foglalat Anyaga                                                | Burkolat: önkíoltó műszaki polimer      |
| Érintkezők Anyaga                                                      | Banándugók: nikkelbevonatú sárgaréz     |
| Csatlakozások - Bekötési Pontok                                        | Rögzített csavarok, teljesen meglazulva |
| Kábel Keresztmetszete                                                  | 4...10 mm <sup>2</sup>                  |
| Kábel Külső Átmérője                                                   | 6...23 mm                               |
| Kábelbemenet                                                           | Kábelcsatorna                           |
| Menet Típusa                                                           | Pg 21                                   |
| Nettó Súly                                                             | 0,169 kg                                |
| Magasság                                                               | 145 mm                                  |
| Szélesség                                                              | 71,5 mm                                 |
| Mélység                                                                | 71,5 mm                                 |
| Szín                                                                   | Szürke (RAL 7035)                       |
| Feszültség Színe                                                       | Fehér                                   |

### Környezet

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Szabványok        | IEC 60309-2<br>IEC 60309-2  |
| Ip Védettségi Fok | IP671 megfelel MSZ EN 60529 |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ik Védettségi Fok                                | IK08 conforming to EN 62262               |
| Tűzellenállási Képesség                          | 850 °C megfelel IEC 60695-2-11            |
| Relatív Páratartalom                             | 50 % -40 °C<br>70 % -30 °C<br>90 % -20 °C |
| Működési Magasság                                | 2000 m                                    |
| A Környezeti Levegő<br>Hőmérséklete A Működéshez | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C          |

## Csomagolási egység

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE      |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1        |
| 1. Csomag Magassága                     | 7,0 cm   |
| 1. Csomag Szélessége                    | 7,0 cm   |
| 1.Csomag Hossza                         | 13,3 cm  |
| 1. Csomag Súlya                         | 150,0 g  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | BB1      |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 10       |
| 2.Csomag Magassága                      | 11,8 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                    | 21,0 cm  |
| 2. Csomag Hossza                        | 27,5 cm  |
| 2. Csomag Súlya                         | 1,62 kg  |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | S03      |
| Egységek Száma 3. Csomagban             | 30       |
| 3.Csomag Magassága                      | 30,0 cm  |
| 3. Csomag Szélessége                    | 30,0 cm  |
| 3. Csomag Hossza                        | 40,0 cm  |
| 3. Csomag Súlya                         | 5,347 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

|                     |                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet      | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                       |
| Eu Rohs Irányelv    | Megfelel a mentességeknek                                                                                                               |
| Kínai Rohs Rendelet | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű. |
| Körkörösségi Profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                   |