

Termékadatlap

Műszaki adatok



MUREVA PK (Pratika)
Lengőaljzat, 2P, 10h, 16A, 25-50V,
IP67, csavaros

82463

Nettó listaár: 7 991,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Figyelmeztető címke
Készülék Rövid Neve	Mureva socket
Aljzat, Foglalat Kategória	Törpefeszültség
Pólusok Megnevezése	2P
Hálózat Típusa	DC
Aljzat Szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája	Közvetlen
[In] Névleges Áramerősség	16 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	20...25 V 40.8...57.6 V
A Másodlagos Ékhorony Irányú Óramutató Járásával Egyező Irányú Pozíció	10 h
Aljzat, Foglalat Anyaga	Burkolat: önkilító műszaki polimer
Érintkezők Anyaga	Banándugók: rozsdamentes acél A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz Rugók: rozsdamentes acél
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábel Keresztmetszete	4...10 mm ²
Kábel Külső Átmérője	6...23 mm
Kábelbemenet	Kábelcsatorna
Menet Típusa	Pg 21
Nettó Súly	0,208 kg
Magasság	73 mm
Szélesség	73 mm
Mélység	159 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség Színe	Fehér

Környezet

Szabványok	IEC 60309-2 IEC 60309-2
------------	----------------------------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ip Védettség Fok	IP671 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettség Fok	IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási Képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív Páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,2 cm
1. Csomag Szélessége	7,2 cm
1.Csomag Hossza	14,5 cm
1. Csomag Súlya	422,0 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre