



PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P, 11h, 16A, 25-50V, IP44

82512

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. dec. 15.

⚠ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Plug-in bázis
Készülék Rövid Neve	PratiKa csavar
Aljzat, Foglalat Kategória	Törpefeszültség
Pólusok Megnevezése	3P
Hálózat Típusa	AC
Aljzat Szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési Mód	Falra szerelhető
Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája	Hajlított
[In] Névleges Áramerősség	16 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	40.8...57.6 V 20...25 V
Hálózati Frekvencia	401/500 Hz
A Másodlagos Ékhorony Irányú Óramutató Járásával Egyező Irányú Pozíció	11 h
Aljzat, Foglalat Anyaga	Önkioltó műszaki polimer
Érintkezők Anyaga	Banándugók: nikkelbevonatú sárgaréz
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábel Keresztmetszete	4...10 mm²
Kábel Külső Átmérője	6...23 mm
Menet Típusa	Pg 21
Nettó Súly	0,162 kg
Alapméretek	70 x 82 mm
Magasság	118 mm
Szélesség	70 mm
Mélység	81 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség Színe	Zöld

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Szabványok	EN 60335-1 EN 60309-2
Ip Védettségi Fok	IP44 conforming to MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási Képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív Páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
Működési Magasság	2000 m
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	10,9 cm
1. Csomag Szélessége	8 cm
1.Csomag Hossza	14 cm
1. Csomag Súlya	160 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------