

Termékadatlap

Műszaki adatok



PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P, 32A, 25V, IP44

82516

- ❗ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. dec. 15.
- ❗ Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes: 2022. jan. 1.

❗ **Megszűnt termék**

Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Plug-in bázis
Készülék Rövid Neve	PratiKa csavar
Aljzat, Foglalat Kategória	Törpefeszültség
Pólusok Megnevezése	3P
Hálózat Típusa	AC
Aljzat Szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési Mód	Falra szerelhető
Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája	Hajlított
[In] Névleges Áramerősség	32 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	20...25 V
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Aljzat, Foglalat Anyaga	Önkioltó műszaki polimer
Érintkezők Anyaga	Banándugók: nikkelbevonatú sárgaréz
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábel Keresztmetszete	4...10 mm ²
Kábel Külső Átmérője	6...23 mm
Menet Típusa	Pg 21
Nettó Súly	0,162 kg
Alapméretek	70 x 82 mm
Magasság	118 mm
Szélesség	70 mm
Mélység	81 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség Színe	Ibolya

Környezet

Szabványok	EN 60309-2 EN 60335-1
------------	--------------------------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ip Védettség Fok	IP44 conforming to MSZ EN 60529
Ik Védettség Fok	IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási Képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív Páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
Működési Magasság	2000 m
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	13 cm
1. Csomag Szélessége	10,6 cm
1.Csomag Hossza	13,6 cm
1. Csomag Súlya	160 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre