

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## PRATIKA Falra szerelhető villa, 2P, 12h, 32A, 50V, IP44

82517

- ! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. dec. 15.
- ! Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes: 2022. jan. 1.

! Megszűnt termék

### Fő jellemzők

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Termékcsalád                 | PratiKa         |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Plug-in bázis   |
| Készülék Rövid Neve          | PratiKa csavar  |
| Aljzat, Foglalat Kategória   | Törpefeszültség |
| Pólusok Megnevezése          | 2P              |
| Hálózat Típusa               | AC              |
| Aljzat Szabványa             | Ipari           |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                                        |                                         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Szerelési Mód                                                          | Falra szerelhető                        |
| Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája                               | Hajlított                               |
| [In] Névleges Áramerősség                                              | 32 A                                    |
| [Ue] Névleges Üzemi Feszültség                                         | 40.8...57.6 V                           |
| Hálózati Frekvencia                                                    | 50/60 Hz                                |
| A Másodlagos Ékhorony Irányú Óramutató Járásával Egyező Irányú Pozíció | 12 h                                    |
| Aljzat, Foglalat Anyaga                                                | Önkioltó műszaki polimer                |
| Érintkezők Anyaga                                                      | Banándugók: nikkelbevonatú sárgaréz     |
| Csatlakozások - Bekötési Pontok                                        | Rögzített csavarok, teljesen meglazulva |
| Kábel Keresztmetszete                                                  | 4...10 mm²                              |
| Kábel Külső Átmérője                                                   | 6...23 mm                               |
| Menet Típusa                                                           | Pg 21                                   |
| Nettó Súly                                                             | 0,157 kg                                |
| Alapméretek                                                            | 70 x 82 mm                              |
| Magasság                                                               | 118 mm                                  |
| Szélesség                                                              | 70 mm                                   |
| Mélység                                                                | 81 mm                                   |
| Szín                                                                   | Szürke (RAL 7035)                       |
| Feszültség Színe                                                       | Fehér                                   |

### Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Szabványok                                       | EN 60309-2<br>EN 60335-1                  |
| Ip Védettségi Fok                                | IP44 conforming to MSZ EN 60529           |
| Ik Védettségi Fok                                | IK08 conforming to EN 62262               |
| Tűzellenállási Képesség                          | 850 °C megfelel IEC 60695-2-1             |
| Relatív Páratartalom                             | 50 % -40 °C<br>70 % -30 °C<br>90 % -20 °C |
| Működési Magasság                                | 2000 m                                    |
| A Környezeti Levegő<br>Hőmérséklete A Működéshez | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C          |

## Csomagolási egység

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa | PCE     |
| Egységek Száma 1. Csomagban            | 1       |
| 1. Csomag Magassága                    | 10,6 cm |
| 1. Csomag Szélessége                   | 13 cm   |
| 1.Csomag Hossza                        | 13,6 cm |
| 1. Csomag Súlya                        | 140 g   |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

|                     |                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet      | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                        |
| Eu Rohs Irányelv    | Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                                |
| Kínai Rohs Rendelet | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltünttetése tájékoztató jellegű. |
| Körkörösségi Profil | Nincs szükség specífikus újrahaznosítási műveletekre                                                                                     |