

Termékadatlap

Műszaki adatok



PRATIKA Panelre szerelhető egyenes aljzat, 3P, 11h, 16A, 25-50V, IP67, csavaros

82962

! Megszűnt termék

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. dec. 15.

! Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes: 2022. jan. 1.

Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Aljzat
Készülék Rövid Neve	PratiKa Unika aljzat
Aljzat, Foglalat Kategória	Törpefeszültség
Pólusok Megnevezése	3P
Hálózat Típusa	AC
Aljzat Szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési Mód	Panelra szerelhető
Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája	Közvetlen
[In] Névleges Áramerősség	16 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	40.8...57.6 V 20...25 V
Hálózati Frekvencia	401/500 Hz
A Másodlagos Ékhorony Irányú Óramutató Járásával Egyező Irányú Pozíció	11 h
Aljzat, Foglalat Anyaga	Burkolat: önkilító műszaki polimer
Érintkezők Anyaga	Banándugók: rozsdamentes acél A csatlakozónylás: nikkelbevonatú sárgaréz Rugók: rozsdamentes acél
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rögzített rugós szorítók
Kábel Keresztmetszete	1...2,5 mm²
Nettó Súly	0,16 kg
Alapméretek	65 x 65 mm
Magasság	65 mm
Szélesség	65 mm
Mélység	66 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség Színe	Zöld

Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szabványok	EN 60309-2 EN 60335-1
Ip Védettségi Fok	IP671 conforming to MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási Képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív Páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	35 °C (86400 s)

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre