

# Termékadatlap

Műszaki adatok



PRATIKA Panelre szerelhető  
egyenes aljzat, 3P, 32A, 25V,  
IP67, csavaros

82966

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 30.

! Megszűnt termék

## Fő jellemzők

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Termékcsalád                 | PratiKa              |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Aljzat               |
| Készülék Rövid Neve          | PratiKa Unika aljzat |
| Aljzat, Foglalat Kategória   | Törpefeszültség      |
| Pólusok Megnevezése          | 3P                   |
| Hálózat Típusa               | AC                   |
| Aljzat Szabványa             | Ipari                |

## Kiegészítő jellemzők

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerelési Mód                            | Panelra szerelhető                                                                                      |
| Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája | Közvetlen                                                                                               |
| [In] Névleges Áramerősség                | 32 A                                                                                                    |
| [Ue] Névleges Üzemi Feszültség           | 20...25 V                                                                                               |
| Hálózati Frekvencia                      | 50/60 Hz                                                                                                |
| Aljzat, Foglalat Anyaga                  | Burkolat: önkíoltó műszaki polimer                                                                      |
| Érintkezők Anyaga                        | Banándugók: rozsdamentes acél<br>A csatlakozónylás: nikkelbevonatú sárgaréz<br>Rugók: rozsdamentes acél |
| Csatlakozások - Bekötési Pontok          | Rögzített rugós szorítók                                                                                |
| Kábel Keresztmetszete                    | 2,5...6 mm²                                                                                             |
| Nettó Súly                               | 0,16 kg                                                                                                 |
| Alapméretek                              | 65 x 65 mm                                                                                              |
| Magasság                                 | 65 mm                                                                                                   |
| Szélesség                                | 65 mm                                                                                                   |
| Mélység                                  | 66 mm                                                                                                   |
| Szín                                     | Szürke (RAL 7035)                                                                                       |
| Feszültség Színe                         | Ibolya                                                                                                  |

## Környezet

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Szabványok        | EN 60335-1<br>EN 60309-2         |
| Ip Védettségi Fok | IP671 conforming to MSZ EN 60529 |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| IK Védettség Fok                                 | IK08 conforming to EN 62262               |
| Tűzellenállási Képesség                          | 850 °C megfelel IEC 60695-2-11            |
| Relatív Páratartalom                             | 50 % -40 °C<br>70 % -30 °C<br>90 % -20 °C |
| A Környezeti Levegő<br>Hőmérséklete A Működéshez | 35 °C ( 86400 s )                         |

## Csomagolási egység

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa | PCE     |
| Egységek Száma 1. Csomagban            | 1       |
| 1. Csomag Magassága                    | 7,0 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                   | 7,0 cm  |
| 1.Csomag Hossza                        | 8,0 cm  |
| 1. Csomag Súlya                        | 149,0 g |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

|                     |                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet      | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                       |
| Eu Rohs Irányelv    | Megfelel a mentességeknek                                                                                                               |
| Kínai Rohs Rendelet | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű. |
| Körköröségi Profil  | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                   |