

# Termékadatlap

Műszaki adatok



PRATIKA Panelre szerelhető  
egyenes aljzat, 3P, 12h, 32A, 50V,  
IP67, csavaros

82968

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 30.

! Megszűnt termék

## Fő jellemzők

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Termékcsalád                 | PratiKa              |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Aljzat               |
| Készülék Rövid Neve          | PratiKa Unika aljzat |
| Aljzat, Foglalat Kategória   | Törpefeszültség      |
| Pólusok Megnevezése          | 3P                   |
| Hálózat Típusa               | AC                   |
| Aljzat Szabványa             | Ipari                |

## Kiegészítő jellemzők

|                                                                        |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerelési Mód                                                          | Panelra szerelhető                                                                                       |
| Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája                               | Közvetlen                                                                                                |
| [In] Névleges Áramerősség                                              | 32 A                                                                                                     |
| [Ue] Névleges Üzemi Feszültség                                         | 40.8...57.6 V                                                                                            |
| Hálózati Frekvencia                                                    | 50/60 Hz                                                                                                 |
| A Másodlagos Ékhorony Irányú Óramutató Járásával Egyező Irányú Pozíció | 12 h                                                                                                     |
| Aljzat, Foglalat Anyaga                                                | Burkolat: önkioltó műszaki polimer                                                                       |
| Érintkezők Anyaga                                                      | Banándugók: rozsdamentes acél<br>A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz<br>Rugók: rozsdamentes acél |
| Csatlakozások - Bekötési Pontok                                        | Rögzített rugós szorítók                                                                                 |
| Kábel Keresztmetszete                                                  | 2,5...6 mm²                                                                                              |
| Nettó Súly                                                             | 0,16 kg                                                                                                  |
| Alapméretek                                                            | 65 x 65 mm                                                                                               |
| Magasság                                                               | 65 mm                                                                                                    |
| Szélesség                                                              | 65 mm                                                                                                    |
| Mélység                                                                | 66 mm                                                                                                    |
| Szín                                                                   | Szürke (RAL 7035)                                                                                        |
| Feszültség Színe                                                       | Fehér                                                                                                    |

## Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Szabványok                                       | EN 60335-1<br>EN 60309-2                  |
| Ip Védettségi Fok                                | IP671 conforming to MSZ EN 60529          |
| Ik Védettségi Fok                                | IK08 conforming to EN 62262               |
| Tűzellenállási Képesség                          | 850 °C megfelel IEC 60695-2-11            |
| Relatív Páratartalom                             | 50 % -40 °C<br>70 % -30 °C<br>90 % -20 °C |
| A Környezeti Levegő<br>Hőmérséklete A Működéshez | 35 °C ( 86400 s )                         |

## Csomagolási egység

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa | PCE    |
| Egységek Száma 1. Csomagban            | 1      |
| 1. Csomag Magassága                    | 0,1 cm |
| 1. Csomag Szélessége                   | 0,1 cm |
| 1.Csomag Hossza                        | 0,2 cm |
| 1. Csomag Súlya                        | 482 g  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

|                     |                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet      | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                       |
| Eu Rohs Irányelv    | Megfelel a mentességeknek                                                                                                               |
| Kínai Rohs Rendelet | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű. |
| Körköröségi Profil  | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                   |