



Price : 9 556,00 HUF



### Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy komponens típusa	Csatlakozókimenet
Készülék rövid megnevezése	PratiKa Unika aljzat
Aljzat, foglalat kategória	Kisfeszültség
Pólusok megnevezése	2P + F
Hálózat típusa	AC/DC
Csatlakozó szabványa	Ipari

### Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Fali szerelvény
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája	Hajlított
[In] névleges áramerősség	32 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	100...133 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet	4 h
Aljzat, foglalat anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga	Banándugók: rozsdamentes acél A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz Rugók: rozsdamentes acél
Csatlakozások pontjai	Rögzített rugós szorítók
Kábelkeresztmetszet	2,5...10 mm <sup>2</sup>
Kábel külső átmérője	11,5...21 mm
Súly	0,471 kg
Alapméretek	106 x 130 mm
Magasság	130 mm

Szélesség	106 mm
Mélység	189 mm
Szín	Grey (RAL 7035)
Feszültség színe	Sárga

## Környezet

Szabványok	EN 60335-1 EN 60309-2
IP védettség szint	IP44 megfelel IEC 60529
IK védettség szint	IK09 megfelel EN 62262
Tűzellenállási képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-1/1
Relatív páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	35 °C ( 86400 s )

## Packing Units

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	408 g
1. csomag magassága	10,7 cm
1. csomag szélessége	14,5 cm
1. csomag hosszúsága	19 cm

## Offer Sustainability

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a> A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A termék környezeti profilja</a>

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------