

Termékadatlap

Műszaki adatok



PRATIKA Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+F, 6h, 16A, 415V, IP67, csavaros

83158

Price* : 7 669,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy komponens típusa	Csatlakozókimenet
Készülék rövid megnevezése	PratiKa Unika aljzat
Aljzat, foglalat kategória	Kisfeszültség
Pólusok megnevezése	3P + F
Hálózat típusa	AC
Csatlakozó szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Falra szerelhető
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája	Hajlított
[In] névleges áramerősség	16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	380...440 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet	6 h
Aljzat, foglalat anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga	Banándugók: rozsdamentes acél A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz Rugók: rozsdamentes acél
Csatlakozások pontjai	Rögzített rugós szorítók
Kábelkeresztmetszet	1...4 mm ²
Kábel külső átmérője	8...15 mm
Kábelbemenet	Kábelcsatorna
Menet típusa	Pg 16
Súly	0,338 kg
Alapméretek	80 x 100 mm
Magasság	156 mm
Szélesség	80 mm

* Vámtételek 2016. január

Mélység	127 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe	Vörös

Környezet

Szabványok	EN 60335-1 EN 60309-2
IP védettségi szint	IP671 megfelel IEC 60529
IK védettségi szint	IK08 megfelel EN 62262
Tűzellenállási képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-1/1
Relatív páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	35 °C (86400 s)

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	300,0 g
1. csomag magassága	8,1 cm
1. csomag szélessége	12,7 cm
1. csomag hosszúsága	15,5 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	4
2. csomag súlya	1,342 kg
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	27 cm
2. csomag hosszúsága	21 cm
Csomagolási egység típusa 3.	S03
Egységek száma az 3. csomagban	8
3. csomag súlya	3,171 kg
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hosszúsága	40 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat

A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.

Környezetvédelmi közzététel

[A termék környezeti profilja](#)

Garancia

Garancia

18 months
