

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## PRATIKA Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+F, 6h, 16A, 415V, IP67, csavaros

83158

**Price\* : 7 669,00 HUF**

### Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy komponens típusa	Csatlakozókimenet
Készülék rövid megnevezése	PratiKa Unika aljzat
Aljzat, foglalat kategória	Kisfeszültség
Pólusok megnevezése	3P + F
Hálózat típusa	AC
Csatlakozó szabványa	Ipari

### Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Falra szerelhető
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája	Hajlított
[In] névleges áramerősség	16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	380...440 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet	6 h
Aljzat, foglalat anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga	Banándugók: rozsdamentes acél A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz Rugók: rozsdamentes acél
Csatlakozások pontjai	Rögzített rugós szorítók
Kábelkeresztmetszet	1...4 mm <sup>2</sup>
Kábel külső átmérője	8...15 mm
Kábelbemenet	Kábelcsatorna
Menet típusa	Pg 16
Súly	0,338 kg
Alapméretek	80 x 100 mm
Magasság	156 mm
Szélesség	80 mm

\* Vámtételek 2016. január

Mélység	127 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe	Vörös

## Környezet

Szabványok	EN 60335-1 EN 60309-2
IP védettségi szint	IP671 megfelel IEC 60529
IK védettségi szint	IK08 megfelel EN 62262
Tűzellenállási képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-1/1
Relatív páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	35 °C ( 86400 s )

## Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	300,0 g
1. csomag magassága	8,1 cm
1. csomag szélessége	12,7 cm
1. csomag hosszúsága	15,5 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	4
2. csomag súlya	1,342 kg
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	27 cm
2. csomag hosszúsága	21 cm
Csomagolási egység típusa 3.	S03
Egységek száma az 3. csomagban	8
3. csomag súlya	3,171 kg
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hosszúsága	40 cm

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a>

A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.

---

**Környezetvédelmi közzététel**

[A termék környezeti profilja](#)

---

## **Garancia**

---

**Garancia**

18 months

---