


Termékadatlap

Műszaki adatok



MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető villa, 2P+F, 6h, 16A, 250V, IP67, csavaros

83854

Nettó listaár: 2 555,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Plug-in bázis
Készülék Rövid Neve	Mureva plug
Aljzat, Foglalat Kategória	Kisfeszültség
Pólusok Megnevezése	2P + E
Hálózat Típusa	AC
Aljzat Szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési Mód	Panelra szerelhető
Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája	90° fokos
[In] Névleges Áram	16 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	200...250 V
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs Óramutató Járásának Irányába Mutató Helyzet	6 h
Aljzat, Foglalat Anyaga	Önkioltó műszaki polimer
Érintkezők Anyaga	Banándugók: nikkelbevonatú sárgaréz
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábel Keresztmetszete	1...4 mm²
Nettó Súly	0,159 kg
Alapméretek	65 x 85 mm
Magasság	123 mm
Szélesség	65 mm
Mélység	92 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség Színe	Kék

Környezet

Szabványok	EN 60335-1 EN 60309-2
Ip Védettségi Fok	IP671 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK08 conforming to EN 62262

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Tűzellenállási Képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív Páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
Működési Magasság	2000 m
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,1 cm
1. Csomag Szélessége	9,0 cm
1.Csomag Hossza	12,3 cm
1. Csomag Súlya	144,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	17,8 cm
2. Csomag Szélessége	26,6 cm
2. Csomag Hossza	26,8 cm
2. Csomag Súlya	1,616 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	20
3.Csomag Magassága	30,0 cm
3. Csomag Szélessége	30,0 cm
3. Csomag Hossza	40,0 cm
3. Csomag Súlya	3,719 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre