

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## Kábel, Modbus Plus, 1 x SUB-D9 / szabad vezetékvég, 2,4m

990NAD21910

Nettó listaár: 87 239,00 HUF

### Fő jellemzők

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória       | Csatlakozó tartozékok   |
| Tartozék / Különálló Alkatrész Tipusa            | Dobó csatlakozókábel    |
| Tartozék / Különálló Alkatrész Megnevezése       | Modbus Plus bekötőkábel |
| Tartozék / Különálló Alkatrész Rendeltetési Hely | Modbus Plus hálózat     |

### Kiegészítő jellemzők

|                              |                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termék Kompatibilitása       | 990NAD23000                                                                                                              |
| Termékcsalád Kompatibilitása | Modicon Premium<br>Altivar 71Q<br>Altivar 61Q                                                                            |
| Kábelhossz                   | 2,4 m                                                                                                                    |
| Villamos Csatlakozás         | 1 csatlakozó (XBE) SUB-D 9 közvetlen kommunikációs modul oldala<br>Repülővezeték 1 anyacsatlakozóval elosztódoboz oldala |
| Elhelyezkedés A Készüléken   | Jobb oldal                                                                                                               |
| Nettó Súly                   | 0,142 kg                                                                                                                 |

### Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa  | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1         |
| 1. Csomag Magassága                  | 1,400 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                 | 20,500 cm |
| 1.Csomag Hossza                      | 24,000 cm |
| 1. Csomag Súlya                      | 174,000 g |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa | S03       |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 50        |
| 2.Csomag Magassága                   | 30,000 cm |
| 2. Csomag Szélessége                 | 30,000 cm |
| 2. Csomag Hossza                     | 40,000 cm |
| 2. Csomag Súlya                      | 9,141 kg  |

### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

## Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

## Jólléti teljesítmény

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

**Eu Rohs Irányelv** Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  
[EU RoHS nyilatkozat](#)

**Kínai Rohs Rendelet** [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

**Környezetvédelmi Közzététel** [A termék környezeti profilja](#)

**Körköröségi Profil** Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre