



## Áttekintés

Átfutási idő	Általában van raktáron
--------------	------------------------

## Általános

Tartozékok	Szerelési útmutató
------------	--------------------

## Fizikai

Szín	Fekete
Mélység	74,7 cm
Magasság	213 cm
Maximális beszerelési mélység	73,99 cm
Minimális beszerelési mélység	73,99 cm
Súly	41,82 kg
Polcgységek száma	44U
Rack width	19"
Állandó engedélyezhető teljesítmény	907,18 kg statikus
Szélesség	60 cm

## Megfelelőség

Szabványok	EIA-310E
------------	----------

## Packing Units

1. csomag súlya	46,36 kg
1. csomag magassága	208,3 cm
1. csomag szélessége	25,4 cm
1. csomag hosszúsága	18,8 cm

## Offer Sustainability

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>

## Garancia

Garancia	5 éves javítási vagy cseregarancia
----------	------------------------------------