

Termékadatlap

Műszaki adatok



ASFORA Dupla USB töltő, 2,4A, A+C, fehér

EPH2700321

Nettó listaár: 19 777,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék Vagy Alkatrész Típusa	USB töltő
Készülék Bemutatása	Komplett termék
Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Az Usb Tápegység Típusa	A+C típusú USB
Színárnyalat	Fehér

Kiegészítő jellemzők

Készülék Alkalmazás	Töltő
Rögzítési Mód	Karmokkal Csavarokkal
Kimeneti Áram	2,4 A
Aljzatszám	2
Beépített Csatlakozó Típusa	2 USB 2.0 port 5 V DC, maximális terhelési áram: 2,4 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	100...240 V AC +/- 10 % -50/60 Hz
Teljesítmény W-Ban	0,1 W
Névleges Kimeneti Teljesítmény	12 W
Bemeneti Teljesítmény	12 W
Felületkezelési Mód	Kezeletlen
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap PC (polikarbonát) GF10 FR: tokozat PC (polikarbonát) GF10 FR: belső burkolat
A Csomagolás Típusa	Tasakos
Szorítócsatlakozási Kapacitás	2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² esetén merev vezeték(ek) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² esetén rugalmas vezeték(ek) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² esetén sodrott vezeték(ek)
Élettartam Órákban	30000 óra 12 W
Védelem Típusa	Rövidzárlat elleni védelem
Bekötési Pontok Száma	2 csavaros bekötések
Vezetékhoosszúság	8 mm
Termék Kompatibilitás	Mobil/tablet Mac iOS Mobil/tablet Android Mobil/tablet Windows
Ik Védettségi Fok	IK04
Ip Védettségi Fok	IP20

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Magasság	45 mm
Szélesség	22,5 mm
Mélység	42 mm
Beágyazási Mélység	30,8 mm

Környezet

Szabványok	ETSI MSZ EN 301 489-4 EN 60950-1 MSZ EN 62684
Irányelvek	2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás 2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	0...40 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-5...50 °C
Terméktanúsítványok	EAC
Elektromos Szigetelési Osztály	II. osztály

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,5 cm
1. Csomag Szélessége	6,5 cm
1.Csomag Hossza	8,5 cm
1. Csomag Súlya	113 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	24
2.Csomag Magassága	15 cm
2. Csomag Szélessége	30 cm
2. Csomag Hossza	40 cm
2. Csomag Súlya	2,712 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.