

Termékadatlap

Műszaki adatok



ASFORA Dupla USB gyorsító, A+C, 45W, antracit

EPH2700471

Nettó listaár: 27 169,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék Vagy Alkatrész Típusa	USB töltő
Készülék Bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Színárnyalat	Antracit

Kiegészítő jellemzők

Készülék Alkalmazás	Töltő
Rögzítési Mód	Csavarokkal
Kimeneti Áram	3 A 1,5 A
Aljzatszám	2
Beépített Csatlakozó Típusa	1 USB A típus 5 V DC, maximális terhelési áram: 1,5 A 1 USB C típus <= 20 V DC, maximális terhelési áram: 3 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	220...240 V AC +/- 10 % -50/60 Hz
Teljesítmény W-Ban	0,1 W
Névleges Kimeneti Teljesítmény	45 W
Felületkezelés	Matt
Felületkezelési Mód	Festett
Anyag	ABS (akrilonitril-butadién-sztirol): fedlap PC (polikarbonát) GF10 FR: tokozat
A Csomagolás Típusa	Doboz eurolyukas felfüggesztéssel
Mennyiség Készletenként	1
Szorítócsatlakozási Kapacitás	2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² esetén merev vezeték(ek) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² esetén rugalmas vezeték(ek) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² esetén sodrott vezeték(ek)
Élettartam Órákban	30000 óra 10,5 W 30000 óra 52,5 W
Védelem Típusa	Túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem Túlfeszültségvédelem a kimeneten Hőmérséklet-emelkedés elleni védelem
Bekötési Pontok Száma	2 csavaros bekötések
Vezeték hosszúság	8 mm
Termék Kompatibilitás	Mobil/tablet Mac iOS Mobil/tablet Android Mobil/tablet Windows

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ik Védettség Fok	IK04
Ip Védettség Fok	IP20
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	37 mm
Beágyazási Mélység	32 mm
Nettó Súly	0,13 kg

Környezet

Szabványok	ETSI MSZ EN 301 489-4
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	0...40 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-5...50 °C
Terméktanúsítványok	EAC
Elektromos Szigetelési Osztály	II. osztály

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,0 cm
1. Csomag Szélessége	8,5 cm
1.Csomag Hossza	13,0 cm
1. Csomag Súlya	158,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	24
2.Csomag Magassága	15,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	4,107 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ