

Termékadatlap

Műszaki adatok



ASFORA LED fényerőszabályzó, univerzális, 370 W, kerettel, fehér

EPH6800121

Nettó listaár: 25 149,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Fényerőszabályzó
Készülék Bemutatása	Komplett termék
Terhelés Típusa	Rezisztív: 3...370 W LED lámpa: 0...200 W Kapacitív: 3...370 VA
Színárnyalat	Fehér
A Csomagolás Típusa	Doboz

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Kapcsolási Funkció	Váltó
Fényerőszabályzó Vezérlés	Forgatógombos típus
Fényerőszabályzó Alkalmazás	Kapacitív terhelés Ohmos terhelés
Védelem Típusa	Rövidzárlat- és túlterhelésvédelem automatikus visszaállítással
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC 50/60 Hz
Felületkezelés	Fényes
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): kilincs
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Oszlopos csatlakozások Csavaros bekötés
Kábelek Száma	2 vezeték(ek) 1,5...2,5 mm ²
Kábel Merevsége	Rugalmas Merev Tömör Sodrott
Vezetékhoosszúság	8 mm
Vezető Anyaga	Réz
Rögzítési Mód	Csavarokkal és karmokkal
Magasság	83 mm
Szélesség	83 mm
Mélység	47 mm
Kiálló Mélység	29 mm
Nettó Súly	0,111 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Terméktanúsítványok	VDE
Minőségi Címkek	CE
I _p Védettségi Fok	IP20

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,2 cm
1. Csomag Szélessége	8,3 cm
1.Csomag Hossza	8,3 cm
1. Csomag Súlya	150,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	24
2.Csomag Magassága	15,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	3,915 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ