

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## ULTRA Kanyarelem (25x16 és 25x25)



ETK25341

Nettó listaár: 583,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Termékválaszték              | Ultra                        |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | 90 ° -os hajlítás            |
| Készülék Alkalmazás          | Kábel elosztása              |
| Színárnyalat                 | Fehér (RAL 9010)             |
| Mennyiség Készletenként      | 40 darabos készlet           |
| Piaci Szegmens               | Lakossági<br>Kiskereskedelmi |

### Kiegészítő jellemzők

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Csatormázási Méret | 25 x 16 mm<br>25 x 25 mm   |
| Csővezeték Anyag   | Műanyag                    |
| Rögzítési Mód      | Furatokba csatlakoztatható |
| Anyag              | ABS hőre lágyuló burkolat  |
| Magasság           | 27 mm                      |
| Szélesség          | 45 mm                      |
| Mélység            | 45 mm                      |

### Környezet

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Szabványok                                     | EN 50085-1: 2005:2005<br>EN 50085-2-1:2006/A2 |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Működéshez | -5...60 °C                                    |
| Ip Védettségi Fok                              | IP40                                          |
| Ik Védettségi Fok                              | IK07                                          |

### Csomagolási egység

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE      |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1        |
| 1. Csomag Magassága                     | 1,500 cm |
| 1. Csomag Szélessége                    | 4,500 cm |
| 1.Csomag Hossza                         | 4,500 cm |
| 1. Csomag Súlya                         | 8,400 g  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | BB1      |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfontolásának megállapítására felhasználni

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 40        |
| 2.Csomag Magassága                   | 13,000 cm |
| 2. Csomag Szélessége                 | 14,000 cm |
| 2. Csomag Hossza                     | 17,000 cm |
| 2. Csomag Súlya                      | 398,000 g |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa | S04       |
| Egységek Száma 3. Csomagban          | 640       |
| 3.Csomag Magassága                   | 30,000 cm |
| 3. Csomag Szélessége                 | 40,000 cm |
| 3. Csomag Hossza                     | 60,000 cm |
| 3. Csomag Súlya                      | 6,912 kg  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentos

✓

Higanymentos

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

|                     |                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet      | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                     |
| Eu Rohs Irányelv    | Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>      |
| Kínai Rohs Rendelet | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül) |
| Körkörösségi Profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                 |