

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## ULTRA Minicsatorna 25x16 mm, öntapadós



ETK25916

Nettó listaár: 589,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Termékcsalád                 | Unica            |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Mini csatorna    |
| Készülék Alkalmazás          | Kábel elosztása  |
| Színárnyalat                 | Fehér (RAL 9010) |
| Mennyiség Készletenként      | 88 m             |
| Fő Színárnyalat              | Fehér            |

### Kiegészítő jellemzők

|                    |                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Csővezeték Anyag   | Műanyag                                                                                             |
| Rekeszfelosztás    | 1 rekesz                                                                                            |
| Csatormázási Méret | 25 x 16 mm                                                                                          |
| Rögzítési Mód      | Nyomás 4 ponton rögzített 230 mm<br>Tápkábel: rácsavározás<br>Kisfeszültségű kábel: szigetelőszalag |
| Anyag              | PVC (polivinil-klorid)                                                                              |
| Hosszúság          | 2000 mm                                                                                             |
| Magasság           | 25 mm                                                                                               |
| Szélesség          | 16 mm                                                                                               |

### Környezet

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ip Védettségi Fok                              | IP40                                          |
| Ik Védettségi Fok                              | IK07                                          |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Működéshez | -5...60 °C                                    |
| Szabványok                                     | EN 50085-1: 2005:2005<br>EN 50085-2-1:2006/A2 |

### Csomagolási egység

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban            | 1         |
| 1. Csomag Magassága                    | 2,0 cm    |
| 1. Csomag Szélessége                   | 2,5 cm    |
| 1.Csomag Hossza                        | 200,0 cm  |
| 1. Csomag Súlya                        | 296,928 g |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfontolásának megállapítására felhasználni

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | CAR       |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 84        |
| 2.Csomag Magassága                      | 11,0 cm   |
| 2. Csomag Szélessége                    | 19,5 cm   |
| 2. Csomag Hossza                        | 211,0 cm  |
| 2. Csomag Súlya                         | 12,471 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentos

✓

Higanymentos

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

|                     |                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet      | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                     |
| Eu Rohs Irányelv    | Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>      |
| Kínai Rohs Rendelet | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül) |
| Körkörösségi Profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                 |