

Termékadatlap

Műszaki adatok



ULTRA Belsőkönyök (40x16; 40x25; 40x40)

ETK40320

Nettó listaár: 622,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Ultra
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Belső sarok
Készülék Alkalmazás	Kábel elosztása
Színárnyalat	Fehér (RAL 9010)
Mennyiség Készletenként	4 darabos készlet
Piaci Szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

Kiegészítő jellemzők

Csatormázási Méret	40 x 40 mm 40 x 16 mm 40 x 25 mm
Csővezeték Anyag	Műanyag
Beállítás	Állítható
Rögzítési Mód	Furatokba csatlakoztatható
Anyag	ABS hőre lágyuló burkolat
Magasság	43 mm
Szélesség	62 mm
Mélység	62 mm

Környezet

Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2006/A2
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-5...60 °C
Ip Védettségi Fok	IP40
Ik Védettségi Fok	IK07

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,000 cm
1. Csomag Szélessége	7,500 cm
1.Csomag Hossza	8,000 cm
1. Csomag Súlya	24,000 g

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	36
2.Csomag Magassága	11,000 cm
2. Csomag Szélessége	20,500 cm
2. Csomag Hossza	28,000 cm
2. Csomag Súlya	998,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 3. Csomagban	252
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	40,000 cm
3. Csomag Hossza	60,000 cm
3. Csomag Súlya	7,510 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentos

✓

Higanymentos

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre