

Termékadatlap

Műszaki adatok



2 db fázisválasztó EZC100-hoz

EZAFASB2

Nettó listaár: 1 118,00 HUF

Fő jellemzők

Termék Vagy Alkatrész Típusa	Fázisválasztó
Termékcsalád Kompatibilitása	Easypact EasyPact MVS
Tartozék / Különálló Alkatrész Típusa	Szigetelési tartozékok
Pólusok Megnevezése	3P
Mennyiség Készletenként	2 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Performance Level	F
	H
	B
	N

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	0,3 cm
1. Csomag Szélessége	8,0 cm
1.Csomag Hossza	12,5 cm
1. Csomag Súlya	13,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	500
2.Csomag Magassága	40 cm
2. Csomag Szélessége	30 cm
2. Csomag Hossza	30 cm
2. Csomag Súlya	7 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot
Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Reach Rendelet [REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv [Proaktív megfelelés \(A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá\)](#)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)